



CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N, neacoperită, Ø DC h8: 3 mm



Date comandă

Numărul de comandă	116050 3
GTIN	4045197956194
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

HOLEX CleverDrill – Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Manifestare îmbunătățită la găurire datorită rectificării transversale. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Profil ascuțit. Suprafață: Canal spiralat revenit, de culoarea bronzului.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Notă:

Burghie de centrare pentru mașini CNC recomandate Cod 112120, 112140 și 112170 cu **ascuțire la vârful 142°** pentru siguranța sporită a procesului

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 340

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 61,5 mm

Lungimea canalului de aşchii L_c : 66 mm

Lungimea totală L: 100 mm

Ø cozii D_s : 3 mm

Descriere tehnică

Ø nominal D_c	3 mm
Număr de dinți Z	2
Toleranță Ø nominal	h8
Ø cozii D_s	3 mm

Standard	DIN 340
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea canalului de așchii L _c	66 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	61,5 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal