



Menghină din fontă, Deschidere: 160mm



Date comandă

Numărul de comandă	860000 160
GTIN	4008158008677
Clasa articolului	83J

Descriere

Execuție:

Brațe de strângere de înaltă calitate din fontă maleabilă; glisieră groasă prismatică din oțel, striată, zincată galvanic. Arbore de oțel cu funcționare silențioasă, brunat, cu filet trapezoidal și placă de presiune mobilă. Reglare rapidă instantanee, strângere sigură.

Braț de prindere mobil **cu protecție contra alunecării**, care împiedică desfacerea accidentală a clemei tensionate cu șurub. Placă de presiune mobilă, înlocuibilă fără scule de la Ref. 160. Cu capac de protecție din plastic pe suprafața presată.

Forțe de strângere până la 6000 N.

Standard:

DIN 5117

Piese de schimb:

Capac de protecție nr. 860115.

Descriere tehnică

Deschidere	160 mm
Cursă maximă	80 mm

Secțiune transversală a glisierii	25×6 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare

Accesorii

Pereche de elemente de strângere Vario	862950
Set de capace de presiune 8 buc. Ø plăcii de presiune 27 mm	860115 27