



## CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N, neacoperită, Ø DC h8: 7,2 mm



### Date comandă

Numărul de comandă	116050 7,2
GTIN	4045197956439
Clasa articolului	12B

### Descriere

#### Execuție:

**HOLEX CleverDrill** – Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Manifestare îmbunătățită la găurire datorită rectificării transversale. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Profil ascuțit. Suprafață: Canal spiralat revenit, de culoarea bronzului.

#### Recomandare:

#### Adâncimea maximă de găurire:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

#### Notă:

Burghie de centrare pentru mașini CNC recomandate Cod 112120, 112140 și 112170 cu **ascuțire la vârf 142°** pentru siguranța sporită a procesului

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 340

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată  $L_2$ : 91,2 mm

Lungimea canalului de așchii  $L_c$ : 102 mm

Lungimea totală L: 156 mm

Ø cozii  $D_s$ : 7,2 mm

### Descriere tehnică

Ø nominal $D_c$	7,2 mm
Lungimea canalului de așchii $L_c$	102 mm
adâncime maximă de găurire recomandată $L_2$	91,2 mm
Standard	DIN 340

Număr de dinți Z	2
Lungimea totală L	156 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Ø cozii D <sub>s</sub>	7,2 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal