



CleverDrill Burghiu elicoidal lung HSS N, neacoperită, Ø DC h8: 13 mm



Date comandă

Numărul de comandă	116050 13
GTIN	4045197956583
Clasa articolului	12B

Descriere

Execuție:

HOLEX CleverDrill – Burghiu stabil pentru toate aplicațiile standard. Manifestare îmbunătățită la găurire datorită rectificării transversale. Grosimea și conicitatea miezului sunt standard. Profil ascuțit. Suprafață: Canal spiralat revenit, de culoarea bronzului.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Notă:

Burghie de centrare pentru mașini CNC recomandate Cod 112120, 112140 și 112170 cu **ascuțire la vârful 142°** pentru siguranța sporită a procesului

Răcire interioară: nu

Standard: DIN 340

Toleranță Ø nominal: h8

Unghiul la vârf: 130 grad

Număr de dinți Z: 2

adâncime maximă de găurire recomandată L_2 : 114,5 mm

Lungimea canalului de aşchii L_c : 134 mm

Lungimea totală L: 205 mm

Ø cozii D_s : 13 mm

Descriere tehnică

adâncime maximă de găurire recomandată L_2	114,5 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Ø cozii D_s	13 mm
Număr de dinți Z	2

Ø nominal D _c	13 mm
Lungimea totală L	205 mm
Standard	DIN 340
Lungimea canalului de aşchii L _c	134 mm
Unghiul la vârf	130 grad
Serie	HOLEX CleverDrill
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Tip	N
Coadă tip	Coadă cilindrică
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal