

**Șubler, Domeniu de măsurare: 300 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415195 300
GTIN	4045197956620
Clasa articolului	42A

Descriere**Execuție:**

Vernier antireflexie, cromat mat. Suprafețe de măsurare călite și rectificate. **Ciocuri de măsurare lungi pentru măsurarea pieselor mari și a Ø mari.** Cu șurub de blocare. Capetele ciocurilor în trepte și rotunjite, pentru măsurări interioare.

Toate componentele: călit

Standard: DIN 862

Citire comutabilă: mm / inch

Calibrarea: A1

Citire: 0,05 mm

Gradație: 1/20 mm

Eroare de toleranță: 0,05 mm

Lungimea ciocului: 90 mm

Ø umeri pentru măsurarea interioară: 10 mm

Greutate: 0,44 kg

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 300 mm
Greutate	0,44 kg
Eroare de toleranță	0,05 mm
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Citire	0,05 mm

Calibrarea	A1
Lungimea ciocului	90 mm
Gradație	1/20 mm
Standard	DIN 862
Gradație vernier mm/Inch	da
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	011030 300
Calibrare DAkkS Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 300 mm	011050 300
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940