



## Laser cu linii încrucișate auto-nivelator LINO, Tip: L2G



### Date comandă

Numărul de comandă	468481 L2G
GTIN	7640110697535
Clasa articolului	47C

### Descriere

#### Execuție:

Carcasă robustă din plastic, ergonomică; protejată împotriva prafului și a apei. **Cu linii laser verzi pentru vizibilitate optimă. Vizibilitate cu până la 400% mai bună decât în cazul razei laser roșii.**

Funcție de pulsație cu mod de economisire a energiei. **Durată de folosire foarte îndelungată** de până la 44 h datorită acumulatorului Li-Ion. Adaptorul magnetic poate fi fixat pe orice perete cu elemente din oțel. **Datorită magnetului, se poate rabata liber și se poate desprinde simplu.** Blocare pentru proiecții oblice și ca protecție la transport.

#### Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv adaptor, acumulator Li-Ion, încărcător, suport de baterie, placă de miră și geantă.

### Descriere tehnică

Domeniu de nivelare	±4 grad
Lățime	60 mm

Clasă de protecție IP	IP 54
Eroare de toleranță	0,2 mm/m
Filet pentru stativ	1/4 UNC inch
Rază de acțiune	35 m
Adâncime	100 mm
Clasa laserului	2
Rază de acțiune cu receptor	80 m
Greutate	530 g
Înălțime	110 mm
Culoarea laserului	verde
Număr de acumatoare incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Laser cu linii în cruce

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------