

**Garant****Componente pentru dulapul cu sertare mobil, direcție de împingere perete lateral, Tip: R27E****Date comandă**

Numărul de comandă	942948 R27E
GTIN	4045197526373
Clasa articolului	91H

**Descriere****Execuție:**

Cadru-suport cu role – câte 2 roți fixe și role de ghidaj (Ø 100 mm) cu frână, unite prin câte o traversă. **Țineți cont de direcția de învârtire a roților.** Capacitate portantă 600 kg la o sarcină distribuită uniform.

**Adaptat pentru:**

Cadru-suport cu role recomandat pentru carcasa dulapului de scule din grupa de produse 94 (până la 08/2019) cu **dimensiunile 36x27 E și 54x27 E**. Din motive de siguranță (pericol de răsturnare), înălțimea utilă maximă a carcasei este de 900 mm. **Împingere dinspre peretele lateral.**

**Notă:**

- **Sertarele dulapurilor mobile de scule trebuie să fie prevăzute cu închidere de sertar singulară. Prin aceasta se blochează automat sertarele la închidere pentru a împiedica deschiderea pe durata transportului. Închiderile singulare pentru sertarele din grupa de produse 94 (până la 08/2019) sunt prezentate la Cod 949605 din lista pieselor de schimb.**
- **Vă rugăm să luați în calcul și greutatea proprie a dulapului când vă raportați la capacitatea portantă a roților (600 kg).**
- **Vă rugăm să aveți în vedere direcția dorită de rulare a roților.**

**Descriere tehnică**

Tip	R27E
-----	------

Număr de role de ghidaj cu frână	2
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Ø roții fixe	100 mm
Ø rolei de ghidaj	100 mm
Capacitate portantă totală maximă	600 kg
Direcție de rulare	Direcția adâncimii dulapului
Tip produs	Mâner