

**Garant****Menghină din fontă, Deschidere: 1000mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 860050 1000   |
| GTIN               | 4045197559708 |
| Clasa articolului  | 81D           |

**Descriere****Execuție:**

Brațe de strângere de înaltă calitate din fontă maleabilă; glisieră grosă prismatică din oțel, striată, zincată galvanic. Arbore de oțel cu funcționare silențioasă, brunat, cu filet trapezoidal și placă de presiune mobilă. Reglare rapidă instantanee, strângere sigură.

Braț de prindere mobil **cu protecție contra alunecării**, care împiedică desfacerea accidentală a clemei tensionate cu șurub. Placă de presiune mobilă, înlocuibilă fără scule de la Ref. 160.

Placa mobilă de presiune cu **rotulă de siguranță pentru șurub împiedică desfacerea** șurubului la vibrații. Transmitere maximă a forței prin **mânerul de forță** cu suprafață Haptoprene aderentă și miez PP foarte rezistent la șocuri. Structură a suprafeței rezistentă la alunecare, chiar și la mâini ude, uleioase. **Fără capac de protecție.**

**Standard:****DIN 5117****Piese de schimb:**

Capac de protecție nr. 860051.

**Descriere tehnică**

|            |         |
|------------|---------|
| Deschidere | 1000 mm |
|------------|---------|

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Cursă maximă                      | 120 mm               |
| Secțiune transversală a glisierii | 35×11 mm             |
| Tip produs                        | Dispozitiv de fixare |

---

## Accesorii

|  |                 |
|--|-----------------|
| Set de capace de presiune 12 buc. Tip 300-2500 | 860051 300-2500 |
|--|-----------------|