

uvex**Ochelari confortabili de protecție uvex i-works, Culoarea discurilor: CLEAR****Date comandă**

Numărul de comandă	096500 CLEAR
GTIN	4031101598772
Clasa articolului	04U

Descriere**Execuție:**

Ochelari de protecție fără componente metalice, cu design sportiv, **calitate durabilă. Lentilele panoramice pe care murdăria nu aderă** oferă vizibilitate optimă și siguranță maximă, putând fi foarte ușor de curățat. Datorită stratului de acoperire uvex supravision excellence, ochelarii **nu se aburesc niciodată și sunt rezistenți la zgârieturi și la substanțele chimice**. Brațele moi asigură **așezarea confortabilă și antialunecare** a ochelarilor, putând fi folosite și cu un lanț de ochelari.

Standard:

EN 166; EN 170

Característica del marco: Almohadillas en las patillas

Frame properties: Side padding

Kehyksen tyyppi: Kehyspehmusteet

Caractéristique de la monture: Coussinets

Keret tulajdonságai: Párnázott szár

Caratteristica telaio: Cuscinetti per stanghetta

Acoperire optică: nu se aburește

Acoperire optică: Cu rezistență la zgârieturi

Acoperire optică: Cu rezistență la substanțe chimice

Protecție UV: UV400

Material pentru lentile: Policarbonat

Marcarea lentilelor: 2C-1,2 W 1 FTKN

Descriere tehnică

Acoperire optică	nu se aburește
Acoperire optică	Cu rezistență la zgârieturi

Acoperire optică	Cu rezistență la substanțe chimice
Material pentru lentile	Policarbonat
Protecție UV	UV400
Marcarea lentilelor	2C-1,2 W 1 FTKN
Caracteristicile ramelor	Pernuțe pe brațe
Tip produs	Ochelari de protecție