



## Șlefuitor pneumatic excentric, Tip: 59043



### Date comandă

Numărul de comandă	079656 59043
GTIN	616026590434
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

Șlefuitor excentric performant cu disc abraziv din poliuretan. **Utilizare confortabilă** datorită carcasei mixte cu greutate redusă și prindere ergonomică. **Aționare pneumatică robustă, silențioasă și fără vibrații**, cu cilindru din oțel, nivel de zgomot redus.

Șlefuitor orbital aleatoriu Dynorbital Spirit (152 mm) pentru aspirație centrală. Pentru **șlefuirea fină**, cu o cursă de 2,5 mm. **Aspirație proprie** prin intermediul furtunului și al sacului de praf inclus în furnitură, inclusiv disc abraziv cu scai Cod 567872 Ref. 150.

#### Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

#### Notă:

Discurile de șlefuire cu scai vezi la Cod. 567775 sau 567901.

Discurile abrazive cu scai DynaMaze pentru Cod 079655 și 079656 Ref. X61V și Ref. 58436 sunt prezentate la Cod 567872 Ref. 150.

### Descriere tehnică

Tipul aspirației	Aspirație proprie
Zgomot de lucru	77 dB(A)
Greutate	0,6 kg
Ø disc abraziv	150 mm

Turație maximă	12000 min <sup>-1</sup>
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Debit maxim de aer necesar	396 l/min
Denumirea producătorului	Dynaorbital 152mm
Cursă	2,5 mm
Tip produs	Șlefuitor excentric

## Accesorii

Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 320	567775 320
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 800	567775 800
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 240	567775 240
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 400	567775 400
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 180	567775 180
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 120	567775 120
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 40	567775 40
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 80	567775 80
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 600	567775 600
Disc abraziv cu scai pe hârtie (A)Perforație 6× + 1 Granulație 60	567775 60