

rapid**Suport tip rolă pentru furtun, automat, Tip: 15SCS****Date comandă**

Numărul de comandă	080070 15SCS
GTIN	2050001946843
Clasa articolului	08A

Descriere**Execuție:**

Suport tip rolă pentru furtun, automat, în carcasă din plastic cu furtun flexibil din PU inclusiv **ghidare a furtunului** pentru montarea pe perete cu placă de montare rabatabilă. **Inkl. RAPID-SCS.**

Lățime: 465 mm

Adâncime: 220 mm

Înălțime: 400 mm

Presiune maximă de lucru: 16 bar

Racord ieșire: 3/8 ieșire inch

Racord Intrare: 3/8 ieșire inch

Descriere tehnică

Lungimea utilă a furtunului	15 m
Presiune maximă de lucru	16 bar
Ø interior al furtunului	10 mm
Racord ieșire	3/8 ieșire inch
Racord Intrare	3/8 ieșire inch

Adâncime carcasă	220 mm
Lățime carcasă	465 mm
Înălțime carcasă	400 mm