

**3M****Ochelari confortabili de protecție MAXIM™ Ballistic, Culoarea discurilor: CLEAR****Date comandă**

Numărul de comandă	096215 CLEAR
GTIN	4046719307876
Clasa articolului	04M

**Descriere****Execuție:**

Ochelari de protecție ușori cu **strat de acoperire RAS nou, robust** pentru o rezistență de cinci ori mai îndelungată la zgârieturi. Lentila îndoită asferică are un câmp de vizibilitate **perfect, nedistorsionat, de 180°**. Datorită brațelor scurte, plate, acești ochelari **pot fi utilizați foarte ușor cu alte echipamente de protecție personală**, putând fi **ajustați optim pentru orice formă a capului**, mulțumită posibilităților de reglare.

**Standard:**

EN 166; EN 170

Caracteristica del marco: Inclinación de estribo ajustable

Caracteristica del marco: Longitud de estribo ajustable

Frame properties: Arm length adjustable

Frame properties: Arm inclination adjustable

Kehyksen tyyppi: Kaaren pituus säädettävä

Kehyksen tyyppi: Kaaren säde säädettävä

Acoperire optică: Cu rezistență la substanțe chimice

Protecție UV: Standard

Material pentru lentile: Policarbonat

Marcarea lentilelor: 2C-1,2 3M 1 FT

**Descriere tehnică**

Acoperire optică	Cu rezistență la substanțe chimice
------------------	------------------------------------

Material pentru lentile	Policarbonat
Marcarea lentilelor	2C-1,2 3M 1 FT
Protecție UV	Standard
Caracteristicile ramelor	Brațe cu înclinare reglabilă
Caracteristicile ramelor	Brațe reglabile pe lungime
Tip produs	Ochelari de protecție