



## Lanternă de buzunar cu LED, cu protecție la explozie cu baterii, Tip: 4AA2B



### Date comandă

Numărul de comandă	081521 4AA2B
GTIN	032705146523
Clasa articolului	08C

### Descriere

#### Execuție:

Lanternă de buzunar protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile.

**Lămpi de înaltă performanță cu LED**, rezistente la șocuri, la praf și la apă.

Cu **tehnologie de reflector cu LED**. **Lanternă de mână, cu LED, cu lumină principală și lumină secundară**, fază frontală pentru lumină principală (luminează înainte), comutator rotativ pentru lumină secundară (luminează la picioare). Nu se reduce timpul de exploatare când se utilizează simultan ambele fascicule de lumină.

#### Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Livrare:

Inclusiv 4x baterie Cod 081557 LR6.

### Descriere tehnică

Tip de baterii	Mignon, AA
Clasă de protecție IP	IP 67
Greutate	153 g
Flux luminos	170 lm
Ø cap	35 mm
Zonă ATEX	zona 0
Zonă ATEX	zona 20

Culoarea carcasei	galben
Număr de baterii incluse	4
Durata de iluminare	6 h
Flux luminos treapta 2	20 lm
Lungimea totală	158 mm
Proprietatea dispozitivului	Recomandat pentru zona EX
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Lanternă de buzunar

## Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081551 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081553 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081552 LR6
Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR6	081559 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081554 LR6