



Lampă de lucru cu LED și acumulator, Putere absorbită: 17 W



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 081254 17 |
| GTIN | 5708997354391 |
| Clasa articolului | 08C |

Descriere

Execuție:

- Lumină slabă, cu puține umbre, fără efect de orbire și cu dezvoltare redusă de căldură.
- Lumină slabă, cu puține umbre, fără efect de orbire și cu dezvoltare redusă de căldură.
- Putere ridicată de iluminare, consum redus de energie, durabilitate îndelungată.
- Aprobate pentru utilizarea în aer liber și în zone umede.

Lămpi de lucru NOVA cu mâner integrat. LED ultraperformant de tip COB, în 5 trepte, cu funcție de dimare, rabatabil.

Clasă de protecție IP: IP 67

Zonă ATEX: nu există

Flux luminos: 150 - 1500 lm

Valoare CRI: 80

Număr de acumulatori incluse: 1

Tip acumulator: Litiu-Ion

Lungimea totală: 163 mm

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|---------|
| Temperatură de culoare | 6000 K |
| Capacitate acumulator | 5,4 A·h |

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Tensiunea acumulatorului | 3,7 V |
| Alimentare cu energie | Cu acumulator |
| Tip acumulator | Litiu-Ion |
| Zonă ATEX | nu există |
| Clasă de protecție IP | IP 67 |
| Flux luminos | 150 - 1500 lm |
| Număr de acumulatoare incluse | 1 |
| Înălțimea totală | 163 mm |
| Lungimea totală | 163 mm |
| Lățimea totală | 63 mm |
| Valoare CRI | 80 |
| Greutate | 710 g |

Accesorii

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Stativ trepied Înălțime 1,35-3 m | 081252 1,35-3 |
|----------------------------------|---------------|