

Honeywell**Set de ochelari confortabili de protecție SP1000™ 2G, Culoarea lentilelor: CLEAR****Date comandă**

Numărul de comandă	096350 CLEAR
GTIN	7312550286401
Clasa articolului	09A

Descriere**Execuție:**

Ochelari de protecție flexibili și durabili, cu design inovator al ramelor, recomandați pentru cele mai diferite domenii de utilizare. **Pot fi folosiți cu brațele sau cu banda pentru cap livrate.** Pernuțe flexibile pe nas pentru fixare sigură și confort la purtare. Zona ochilor este protejată complet împotriva șocurilor, a vântului, a prafului și a particulelor datorită **suprafeței circulare de contact cu fața**. Banda reglabilă pentru cap și suprafața de contact cu fața nu conțin **latex**. Datorită stratului de acoperire Dura-Streme de înaltă calitate cu care sunt prevăzute, **lentilele nu se aburesc, sunt rezistente la zgâriere și la substanțele chimice.**

Standard:

EN 166; EN 170

Caracteristicile ramelor: Pernițe reglabile pentru nas

Acoperire optică: nu se aburește

Acoperire optică: Cu rezistență la zgârieturi

Acoperire optică: Cu rezistență la substanțe chimice

Protecție UV: Standard

Material pentru lentile: Policarbonat

Marcarea lentilelor: 2C-1,2 B-D 1 FTKN

Descriere tehnică

Acoperire optică	nu se aburește
Acoperire optică	Cu rezistență la zgârieturi
Acoperire optică	Cu rezistență la substanțe chimice

Fișă de date

Protecție UV	Standard
Material pentru lentile	Policarbonat
Serie	SP1000™
Marcarea lentilelor	2C-1,2 B-D 1 FTKN
Denumirea producătorului	2G
Marcarea ramei	EN 166 FT cu braț - BT3 cu bandă
Caracteristicile ramelor	Pernuțe pe brațe
Caracteristicile ramelor	Brațe detașabile
Caracteristicile ramelor	Pernițe reglabile pentru nas
Tip produs	Ochelari de protecție