

Honeywell**Ochelari de protecție transparenți MAXX-PRO, Culoarea lentilelor: CLEAR****Date comandă**

Numărul de comandă	096534 CLEAR
GTIN	7312550110713
Clasa articolului	09A

Descriere**Execuție:**

Ochelari transparenți înguști cu lentilă plată, optimi în combinație cu alte EPP. **Suprafața moale de contact cu fața** asigură o etanșare bună și adaptarea la contururile feței. **Canalele indirecte de aerisire** asigură o atmosferă plăcută în jurul ochilor. Fixare perfectă datorită benzii pentru cap cu reglare rapidă. Noul strat de acoperire HydroShield™ asigură **proprietăți excepționale anti-aburire și de rezistență la zgârieturi**.

Standard:

EN 166; EN 170

Acoperire optică: nu se aburește

Acoperire optică: Cu rezistență la zgârieturi

Protecție UV: Standard

Material pentru lentile: Policarbonat

Marcarea lentilelor: 2C-1,2 B-D 1 FT9KN

Descriere tehnică

Acoperire optică	nu se aburește
Acoperire optică	Cu rezistență la zgârieturi
Denumirea producătorului	Maxx-Pro
Serie	MAXX-PRO
Marcarea lentilelor	2C-1,2 B-D 1 FT9KN

Fișă de date

Material pentru lentile	Policarbonat
Protecție UV	Standard
Marcarea ramei	EN 166 FT 3 4 9
Tip produs	Ochelari de protecție transparenți