



Suport tip rolă de siguranță pentru furtun, carcasă de plastic Aer comprimat, Ø 8 × 12 mm, Tip: 10S



Date comandă

Numărul de comandă	080072 10S
GTIN	7391390327154
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

Suport tip rolă de siguranță pentru furtun cu **ghidare a furtunului** și tragere controlată, puternică.

Carcasă din plastic rezistentă la șocuri, închisă ermetic, pentru utilizarea în zonele cu pericol de murdărie și praf. Construcție compactă și montare simplă pe perete sau plafon, cu **posibilitate de rabatare la 180°**. **Furtun PU** recomandat pentru debite ridicate, foarte rezistent la uzură și racorduri din oțel pentru aer comprimat.

Notă:

Pentru cuplaj, consultați Cod 080286.

Descriere tehnică

Sistem automat SCS de rulare	da
Ø exterior al furtunului	12 mm
Ø interior al furtunului	8 mm
Material furtun	Poliuretan
Culoarea carcasei	albastru

Racord ieșire	1/4 inch
Presiune maximă de lucru	16 bar
Racord Intrare	1/4 inch
Culoare furtun	albastru
Materialul carcasei	Plastic
Lungimea utilă a furtunului	10 m
Lățime carcasă	406 mm
Adâncime carcasă	190 mm
Înălțime carcasă	313 mm
Adaptat pentru	Aer comprimat
Caracteristici nume produs	Ø 8 ×12 mm
Tip produs	Suport tip rolă pentru furtun

Accesorii

Cuplaj de siguranțăFilet interior Filet interior de racordare 3/8 inch	080286 3/8
Cuplaj de siguranțăFilet interior Filet interior de racordare 1/4 inch	080286 1/4
Cuplaj de siguranțăFilet interior Filet interior de racordare 1/2 inch	080286 1/2