



Suport tip rolă de siguranță pentru furtun, carcasă de plastic Aer comprimat, Ø 8 x12 mm, Tip: 17S



Date comandă

Numărul de comandă	080072 17S
GTIN	7391390327246
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

Suport tip rolă de siguranță pentru furtun cu **ghidare a furtunului** și tragere controlată, puternică.

Carcasă din plastic rezistentă la șocuri, închisă ermetic, pentru utilizarea în zonele cu pericol de murdărie și praf. Construcție compactă și montare simplă pe perete sau plafon, cu **posibilitate de rabatare la 180°**. **Furtun PU** recomandat pentru debite ridicate, foarte rezistent la uzură și racorduri din oțel pentru aer comprimat.

Notă:

Pentru cuplaj, consultați Cod 080286.

Descriere tehnică

Materialul carcasei	Plastic
Lungimea utilă a furtunului	17 m
Material furtun	Poliuretan
Racord leșire	1/4 inch
Racord intrare	1/4 inch

Culoare furtun	albastru
Presiune maximă de lucru	16 bar
Sistem automat SCS de rulare	da
Ø interior al furtunului	8 mm
Ø exterior al furtunului	12 mm
Culoarea carcasei	albastru
Adâncime carcasă	190 mm
Înălțime carcasă	409 mm
Lățime carcasă	490 mm
Adaptat pentru	Aer comprimat
Caracteristici nume produs	Ø 8 x12 mm
Tip produs	Suport tip rolă pentru furtun

Accesorii

Cuplaj de siguranțăFilet interior Filet interior de racordare 1/2 inch	080286 1/2
Cuplaj de siguranțăFilet interior Filet interior de racordare 3/8 inch	080286 3/8
Cuplaj de siguranțăFilet interior Filet interior de racordare 1/4 inch	080286 1/4