



Suport tip rolă de siguranță pentru furtun, carcasă de plastic Aer comprimat, Ø 11 x16 mm, Tip: 10S



Date comandă

Numărul de comandă	080077 10S
GTIN	7391390327383
Clasa articolului	08A

Descriere

Execuție:

Suport tip rolă de siguranță pentru furtun cu **ghidare a furtunului** și tragere controlată, puternică.

Carcasă din plastic rezistentă la șocuri, închisă ermetic, pentru utilizarea în zonele cu pericol de murdărie și praf. Construcție compactă și montare simplă pe perete sau plafon, cu **posibilitate de rabatare la 180°**. **Furtun PU** recomandat pentru debite ridicate, foarte rezistent la uzură și racorduri din oțel pentru aer comprimat.

Notă:

Pentru cuplaj, consultați Cod 080286.

Descriere tehnică

Presiune maximă de lucru	12 bar
Ø interior al furtunului	11 mm
Lungimea utilă a furtunului	10 m
Material furtun	Poliuretan
Racord Intrare	1/2 inch

Racord leșire	1/2 inch
Culoarea carcasei	albastru
Sistem automat SCS de rulare	da
Ø exterior al furtunului	16 mm
Culoare furtun	albastru
Materialul carcasei	Plastic
Înălțime carcasă	409 mm
Lățime carcasă	490 mm
Adâncime carcasă	190 mm
Adaptat pentru	Aer comprimat
Caracteristici nume produs	Ø 11 × 16 mm
Tip produs	Suport tip rolă pentru furtun

Accesorii

Cuplaj de siguranțăFilet interior Filet interior de racordare 3/8 inch	080286 3/8
Cuplaj de siguranțăFilet interior Filet interior de racordare 1/4 inch	080286 1/4
Cuplaj de siguranțăFilet interior Filet interior de racordare 1/2 inch	080286 1/2