



Ochelari confortabili de protecție 5X1, Culoarea lentilelor: I/O



Date comandă

Numărul de comandă	096700 I/O
GTIN	8033661828821
Clasa articolului	04H

Descriere

Execuție:

Ochelari de protecție inovatori cu **Design Floating Lens** pentru ajustare optimă fără puncte de presiune. Design ergonomic, dinamic, datorită **ramei reglabile ca lungime și înclinare**. Poduri nazale căptușite, reglabile pe înălțime. **Buretele de la capetele ramei** asigură confort maxim și stabilitate absolută. Cu **lentilă reflectorizantă** recomandată pentru **lumina soarelui, fără a întuneca prea mult** (lucrări alternative în zona interioară și exterioară). **Transmisie: 55%**.

Execuție text publicitar:

Ochelari de protecție inovatori cu Design Floating Lens.

- **Formă optimă, ergonomică fără puncte de presiune.**
- **Brațe cu reglare pe lungime și înclinare.**

Standard:

EN 166 EN 172

Descriere tehnică

Marcarea lentilelor	2C-1,7/5-1,7 U 1 FT
Protecție UV	UV400
Material pentru lentile	Policarbonat
Serie	5X1
Marcarea ramei	Mod5X1 U 166 FT U 175-F
Caracteristicile ramelor	Pernuțe pe brațe
Caracteristicile ramelor	Brațe reglabile pe lungime

Caracteristicile ramelor	Brațe cu înclinare reglabilă
Caracteristicile ramelor	Pernițe reglabile pentru nas
Tip produs	Ochelari de protecție