

Klauke®**Clește de sertizare mare, Tip: K06SYNCRO****Date comandă**

Numărul de comandă	729905 K06SYNCRO
GTIN	4012078001342
Clasa articolului	76C

Descriere**Execuție:**

Cap puternic cu acțiune compusă și șaibe profilate rotative, încorporate. Brațe tubulare cu mânăre din plastic. Compatibilitate evidentă cu secțiunea transversală a șaibelor profilate. Ajustare a discului profilat prin manevrare cu o singură mână. Garantează o alocare sigură a secțiunii prin ajustarea sincronizată a discului profilat. Cu mâner ergonomic din 2 componente și protecție bilaterală contra alunecării. Braț de pârghie extensibil.

Aplicație:

Pentru **papuc de sertizare cilindric** neizolat și **racord pentru țevi** (model normal).

Notă:

Nu este recomandat pentru papucii de cablu conform DIN și pentru papucii de cablu CNF franțuzești.

Clești de sertizare pentru papuci de cablu DIN și CNF franțuzești, se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Greutate	2,6 kg
Lungimea totală	600 - 750 mm
Pentru secțiunea conductorului	6 - 120 mm ²
Tip produs	Clește de sertizare