

uvex**Set de dopuri de urechi uvex hi-com, Tip: R300****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 097324 R300 |
| GTIN | 4031101501284 |
| Clasa articolului | 04U |

Descriere**Execuție:**

Crestăturile formează o suprafață mai mare în direcția timpanului, ceea ce realizează o suprafață de reflexie acustică mai moale și astfel cu o mai bună absorbție. Acest lucru reduce zgomotele din urechea internă. Valoarea căzută a izolării fonice îmbunătățește comunicarea printr-o bună percepere a vocii și a semnalelor de avertizare. SNR 26 dB (H = 30 dB; M = 23 dB; L = 18 dB). **Sac de reumplere cu 300 de perechi, neambalate** pentru dozator uvex one 2 click, Cod 097525.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Conținut | 300 pereche |
| Ambalaj | neambalate individual |
| Valoarea SNR (capacitate de izolare) | 26 dB(A) |
| Materialul dopurilor | Poliuretan |
| Tip produs | Dopuri de urechi de unică folosință |

Accesorii

| | |
|---|------------|
| Dozator pentru dopuri de urechiuvex one2click | 097525 |
| Dozator pentru dopuri de urechi Tip 500 | 097530 500 |