

Garant**Lamă de retezare tip eco, neutru, Înălțimea lamei h₅ / lățime de canelare w: 19/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273866 19/2
GTIN	4045197959799
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

Cu răcire tip eco direct pe tăiș și răcire suplimentară a suprafețelor libere.

Aplicație:

Pentru canale adânci și pentru strunjirea de canelare a diametrelor mari.

Adaptat pentru:

Suport Cod 274093 sau Suport VDI Cod 319132 – 319133.

Piese de schimb:

Șurub de închidere Cod 279828 1.

Atenție:

Cheia de montaj Cod 279920 se va comanda separat.

Notă:

Începând de la o adâncime de canelare de 19,5 mm (de la lățimea de canelare de 3 mm) respectiv de la o adâncime de canelare de 24,5 mm (de la lățimea de canelare de 4 mm), cel de-al doilea tăiș intră în contact cu piesa. Aceasta poate duce la apariția unor zgârieturi. După caz, folosiți plăcuța de profilat canale cu un singur tăiș Cod 273656 – 273670. Set compus din 2 lame cu câte un lăcaș pentru plăcuțe.

Descriere tehnică

Înălțimea lamei h ₅	19 mm
Înălțime h ₁	15,7 mm
Lățime de canelare w	2 mm
Pentru Ø maxim al piesei	40 mm

Serie	Eco
Lungimea totală L	96 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare