



Lanternă de buzunar cu LED, cu protecție la explozie cu baterii, Tip: 4AARFL



Date comandă

Numărul de comandă	081521 4AARFL
GTIN	032705146035
Clasa articolului	08C

Descriere

Execuție:

Lanternă de buzunar protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile.

Lămpi de înaltă performanță cu LED, rezistente la șocuri, la praf și la apă.

Cu **tehnologie de reflector cu LED**. **Lanternă cu LED pentru cască și de mână cu tehnologie de protecție specială**. Fascicul central liniar, lat. Datorită sistemului optic patentat, este ideală pentru iluminarea zonelor de lucru largi. Rezistentă la coroziune. Comutator posterior. Ușor de atașat la cască de lucru și la cea de protecție datorită suportului de fixare pe cască.

Funcționare:

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Culoarea carcasei	galben
Tip de baterii	Mignon, AA
Clasă de protecție IP	IP 67
Ø cap	35 mm
Număr de baterii incluse	4
Zonă ATEX	Zona 0
Zonă ATEX	zona 20
Durata de iluminare	5,5 h

Flux luminos	225 lm
Greutate	158 g
Lungimea totală	158 mm
Proprietatea dispozitivului	Recomandat pentru zona EX
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Lanternă de buzunar

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081552 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081554 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081553 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081551 LR6
Baterii litiu-metal Dimensiune internațională LR6	081559 LR6
Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6