

Weidmüller **Tester de verificare a tensiunii bipolare, Tip: COMBIPRO****Date comandă**

Numărul de comandă	473201 COMBIPRO
GTIN	4032248405749
Clasa articolului	47A

Descriere**Execuție:**

Tester bipolar de verificarea tensiunii , formă ergonomică, carcasă din plastic rezistentă la apă, - șoc și - rupere, două mânere de verificare cu suport magnetic, recomandat și pentru manevrare cu o singură mână.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Pentru verificarea profesională, în mai multe trepte a tensiunii, a polarității și a continuității circuitelor.

Standard:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Livrare:

Inclusiv 2 baterii 081561 Ref. LR3, vârfuri de verificare mai groase (cu posibilitate de înșurubare), capace de protecție izolatoare.

Descriere tehnică

Iluminare a punctelor de măsurare	da
-----------------------------------	----

Categorie de supratensiune	CAT III 690 V; CAT IV 600 V
Verificarea sensului de rotație a câmpului	da
Calibrarea	I1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081551 LR3
Verificare a continuității circuitelor	optic / acustic
Clasă de protecție IP	IP 65
Comutator de siguranță FI/RCD curent de verificare	da
Număr de baterii incluse	2
Denumirea producătorului	VT Combi Pro
Verificarea polarității	da
Interval de afișare CC	6 - 690 V
Interval de afișare CA	6 - 690 V
Afișaj	LED
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie electrică	2× 081561 LR3
Tip produs	Dispozitiv de verificare a tensiunii

Servicii

Calibrare Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027120 S
Calibrare DAkkS Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027160 S

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------