

Weidmüller **Tester de verificare a tensiunii bipolare, Tip: DIGIPRO****Date comandă**

Numărul de comandă	473201 DIGIPRO
GTIN	4032248405756
Clasa articolului	47A

Descriere**Execuție:**

Tester bipolar de verificarea tensiunii , formă ergonomică, carcasă din plastic rezistentă la apă, - șoc și - rupere, două mânere de verificare cu suport magnetic, recomandat și pentru manevrare cu o singură mână. Dispozitiv de testare a tensiunii AC prin procedură de măsurare a valorii efective reale True RMS. Test diodă.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Pentru verificarea profesională, în mai multe trepte a tensiunii, a polarității și a continuității circuitelor.

Standard:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Livrare:

Inclusiv 2 baterii 081561 Ref. LR3, vârfuri de verificare mai groase (cu posibilitate de înșurubare), capace de protecție izolatoare.

Descriere tehnică

Afișaj	LCD digital
Interval de afișare CC	1 - 1500 V
Verificarea sensului de rotație a câmpului	da
Rezistență	0 - 1,99 kΩ
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081551 LR3
Clasă de protecție IP	IP 65
Interval de afișare CA	1 - 1000 V
Categorie de supratensiune	CAT III 1.000 V; CAT IV 600 V
Comutator de siguranță FI/RCD curent de verificare	da
Denumirea producătorului	VT Digi Pro
Verificarea polarității	da
Calibrarea	I1
Număr de baterii incluse	2
Verificare a continuității circuitelor	optic / acustic
Tastă de memorare a valorii	da
Iluminare a punctelor de măsurare	da
Măsurarea frecvenței	1 - 950 Hz
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie electrică	2× 081561 LR3
Capacitate	0,05 - 1999 μF
Tip produs	Dispozitiv de verificare a tensiunii

Servicii

Calibrare Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027120 S
Calibrare DAkkS Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027160 S

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------