

Weidmüller **Tester de verificare a tensiunii bipolare, Tip: MASTER****Date comandă**

Numărul de comandă	473201 MASTER
GTIN	4032248405763
Clasa articolului	47A

Descriere**Execuție:**

Tester bipolar de verificarea tensiunii , formă ergonomică, carcasă din plastic rezistentă la apă, - șoc și - rupere, două mânere de verificare cu suport magnetic, recomandat și pentru manevrare cu o singură mână.

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Pentru verificarea profesională, în mai multe trepte a tensiunii, a polarității și a continuității circuitelor.

Standard:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Livrare:

Inclusiv 2 baterii 081561 Ref. LR3, vârfuri de verificare mai groase (cu posibilitate de înșurubare), capace de protecție izolatoare.

Descriere tehnică

Calibrarea	11
------------	----

Verificarea polarității	da
Număr de baterii incluse	2
Afișaj	LED
Clasă de protecție IP	IP 54
Categorie de supratensiune	CAT III 600 V; CAT IV 300 V
Interval de afișare CA	12 - 690 V
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081551 LR3
Interval de afișare CC	12 - 690 V
Denumirea producătorului	VT Master
Verificare a continuității circuitelor	optic / acustic
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie electrică	2× 081561 LR3
Tip produs	Dispozitiv de verificare a tensiunii

Servicii

Calibrare Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027120 S
Calibrare DAkkS Dispozitiv de verificare a tensiunii Tip S	027160 S

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------