

**Lampă pentru mașini / pentru spațiul de lucru, Tip: 5W****Date comandă**

Numărul de comandă	081321 5W
GTIN	2050001945921
Clasa articolului	08C

Descriere**Execuție:**

Lămpi cu LED pentru atelier, din aluminiu negru, cu întrerupător basculant. Cu braț flexibil cauciucat, cu soclu magnetic. Lampă pentru atelier cu LED, 5 Watt, cu focalizare a unghiului de distribuție a lumini 15 – 75°.

Execuție text publicitar:

- **Unghi de împrăștiere a luminii 15 – 75°.**

Funcționare:

IP63: Protecție la apă pulverizată din toate direcțiile aflată sub un unghi de până la 60° față de poziția normală de exploatare și protecție la pătrunderea în praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Notă:

În plus față de soclul magnetic, se livrează la cerere borna cu șurub, suportul de fixare în perete, piciorul de masă și stativul.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Ø piciorului magnetic	83 mm

Clasă de protecție IP	IP 63
Flux luminos	450 lm
Corpuri de iluminat înlocuibile	nu
Putere de iluminare	5 W
Tensiune nominală	250 V
Înălțimea totală	480 mm
Tip produs	Lampă de birou / Lampă pentru spațiul de lucru