



## Lampă pentru mașini / pentru spațiul de lucru, Tip: 6WDUO



### Date comandă

Numărul de comandă	081321 6WDUO
GTIN	2050001945938
Clasa articolului	08C

### Descriere

#### Execuție:

Lămpi cu LED pentru atelier, din aluminiu negru, cu întrerupător basculant. Cu braț flexibil cauciucat, cu soclu magnetic. Lampă pentru atelier cu LED 2 × 6 Watt, cap de iluminat cu două module de iluminare rotative 360° în capul de iluminat.

#### Funcționare:

IP63: Protecție la apă pulverizată din toate direcțiile aflată sub un unghi de până la 60° față de poziția normală de exploatare și protecție la pătrunderea în praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

#### Notă:

În plus față de soclul magnetic, se livrează la cerere borna cu șurub, suportul de fixare în perete, piciorul de masă și stativul.

### Descriere tehnică

Clasă de protecție IP	IP 63
Ø piciorului magnetic	83 mm
Flux luminos	1200 lm

Alimentare cu energie	Cu alimentare de la rețea
Corpuri de iluminat înlocuibile	nu
Putere de iluminare	12 W
Tensiune nominală	250 V
Înălțimea totală	510 mm
Tip produs	Lampă de birou / Lampă pentru spațiul de lucru