



Șurubelniță cu percuție pneumatică, Tip: W2411



Date comandă

Numărul de comandă	079171 W2411
GTIN	7322590051266
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

Șurubelniță performantă cu percuție.

Evacuarea aerului prin mâner, inversabilă pentru **funcționarea spre dreapta / stânga**.

· **Bine echilibrată și ergonomică.**

Aplicație:

Recomandată pentru lucrări de montaj ușoare.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Forma	Pistol
Zgomot de lucru	88 dB(A)

Înălțime	165 mm
Dimensiunile portsculei	3/8 inch
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M10
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Debit maxim de aer necesar	678 l/min
Intervalul momentului de torsiune	13 - 80 Nm
Vibrație maximă conform EN	7 m/s ²
Denumirea producătorului	W2411
Greutate	1 kg
Turație maximă	7000 min ⁻¹
Lungime	154 mm
Profil de antrenare portsculă	□
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Șurubelniță