



Dorn de prindere pentru gaură străpunsă, D1: 7,4mm



Date comandă

Numărul de comandă	370015 7,4
GTIN	4046368380008
Clasa articolului	37M

Descriere

Execuție:

- Corp de bază profilat și șurub din oțel.
- Este posibilă prelucrarea în 5 axe.
- Acuratețe extrem de ridicată la repetabilitate.
- Prelucrare ușoară a corpului de bază pe \varnothing de strângere dorit.

Aplicație:

Pentru fixarea de piese într-un alezaj existent.

Descriere tehnică

D_2 cel mai mic \varnothing de strângere	4,1 mm
\varnothing exterior D_1	7,4 mm
\varnothing exterior D	20 mm
deschidere max.	0,13 mm
$\varnothing D_3$	M 2
h_1	7,6 mm

Moment maxim de strângere	0,7 Nm
Forța de strângere	1,1 kN
H	10,7 mm
Ø D ₄	M 2/13,7
Toleranță Ø exterior	h9
Tip produs	Mandrină