

HOLEX**Burghiu pentru tablă HSS unilateral, neacoperită, Ø DC h8: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	113341 3
GTIN	4045197964236
Clasa articolului	12B

Descriere**Execuție:**

Extrem de rezistent la rupere datorită spirei scurte și conicității miezului întărit. Autocentrant.

Așcuire suplimentară a circumferinței (fără teșire), pentru evitarea gripajului.

Suprafață vaporizată.

Dimensiuni similare DIN 1897.

Geometrie la vârf Forma C.

Aplicație:

Special pentru găurirea tablei.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	2
Lungimea totală L	46 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Standard	DIN 1897
Lungimea canalului de așchii L _c	11 mm
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	6,5 mm
Ø nominal D _c	3 mm
Unghiul la vârf	135 grad
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	nu

Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		