

HOLEX**Burghiu pentru tablă HSS cu două tăişuri, neacoperită, Ø DC h8: 4,1mm****Date comandă**

Numărul de comandă	113421 4,1
GTIN	4045197964670
Clasa articolului	12B

Descriere**Execuție:**

Suprafață vaporizată.

Extrem de rezistent la rupere datorită spirei scurte și conicității miezului întărit. Autocentrant.**Ascuțire suplimentară a circumferinței** (fără teșire), pentru evitarea gripajului.

Geometrie la vârf Forma C.

Dimensiuni similare DIN 1897.

Aplicație:**Special pentru găurirea tablei.****Descriere tehnică**

Lungimea totală L	55 mm
Lungimea canalului de așchii L _c	14 mm
Standard	DIN 1897
Număr de dinți Z	2
adâncime maximă de găurire recomandată L ₂	7,9 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Ø nominal D _c	4,1 mm
Unghiul la vârf	135 grad
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	nu

Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		