

**HOLEX****Burghiu pentru tablă HSS unilateral, neacoperită, Ø DC h8: 3,3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	113341 3,3
GTIN	4045197964267
Clasa articolului	12B

**Descriere****Execuție:**

**Extrem de rezistent la rupere** datorită spirei scurte și conicității miezului întărit. Autocentrant.

**Așcuire suplimentară a circumferinței** (fără teșire), pentru evitarea gripajului.

Suprafață vaporizată.

Dimensiuni similare DIN 1897.

Geometrie la vârf Forma C.

**Aplicație:**

**Special pentru găurirea tablei.**

**Descriere tehnică**

adâncime maximă de găurire recomandată L <sub>2</sub>	7,1 mm
Toleranță Ø nominal	h8
Număr de dinți Z	2
Lungimea totală L	49 mm
Lungimea canalului de așchii L <sub>c</sub>	12 mm
Ø nominal D <sub>c</sub>	3,3 mm
Standard	DIN 1897
Unghiul la vârf	135 grad
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	nu

Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		