

Garant

Portsculă pentru freză cu alezaj cu amortizarea vibrațiilor, conic, cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 A = 200, Ø dorn d1: 22mm



Date comandă

Numărul de comandă	306712 22
GTIN	4045197942449
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- Coada conică, cepul de prindere și suprafețele de contact ale manșonului sunt rectificate.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de așezare a manșonului mărită.

Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.

Avantaj:

Tendință de vibrare semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840, conductă cu lichid de răcire Cod 309880.

Notă:

La cerere se pot livra și alte referințe.

Descriere tehnică

Lungimea dornului de frezare L ₄	19 mm
Ø D ₂	48 mm
Lungime activă dimensiune A	200 mm
Ø dornului d ₁	22 mm
Ø de prindere D ₁	22 mm
Suport	HSK-A 63 A = 200

Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj