

Garant**Plăcuță profilată Hexagon, TiN, începând cu hexagon: 45mm****Date comandă**

Numărul de comandă	290346 45
GTIN	4045197965769
Clasa articolului	29L

Descriere**Execuție:**

Cu strat de acoperire TiN.

Recomandat pentru reascuțire.

Adaptat pentru:

Cuțit pentru mortezat profiluri Cod 290340 – 290344.

Notă:

- **Plăcuțele profilate se pot utiliza pentru o zonă pătrată sau hexagonală (consultați tabelul cu produse).**
- **Valori de referință detaliate găsiți în aplicația noastră ToolScout.**

Notă text publicitar:

- **Plăcuțele profilate se pot utiliza pentru o zonă pătrată sau hexagonală (consultați tabelul cu produse).**
- **\varnothing găurii zonei pătrate = deschiderea dorită a cheii \times factorul 1,05. \varnothing găurii zonei hexagonale = deschiderea dorită a cheii \times factorul 1,02.**

Descriere tehnică

Recomandat pentru deschidere hexagonală	45 - 70 mm
---	------------

Materialul sculei	HSS
Deschiderea maximă a cheii	70 mm
Deschidere minimă a cheii	45 mm
Profil	Hexagon
Strat de acoperire	TiN
Tip produs	Sculă pentru mortezat canale și profiluri

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat		
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat		
Alu > 10% Si	recomandat		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Grafit, GRP, CRP	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		