



Cască de protecție BOP, Culoare: YELLOW



Date comandă

Numărul de comandă	097813 YELLOW
GTIN	4017765102258
Clasa articolului	09K

Descriere

Execuție:

Casca Duroplast din poliester cu fibră de sticlă are o **mare stabilitate a formei la temperaturi de până la 150 °C**. Astfel este recomandată în medii de lucru cu **temperaturi ambientale ridicate** (de ex. furnal). Casca are durabilitate mare și **nu este sensibilă la substanțe chimice**. Protecție împotriva stropilor de metal lichid (MM) și a deformării laterale (LD).

- **Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălțime**
- **Fără suport**
- **Bandă de protecție pentru sudură, din piele naturală**
- **Formă dreaptă**
- **Cu cheie rotativă**

Aplicație:

Întreprinderi cu operațiuni la temperaturi ridicate, industria chimică, locuri de muncă cu radiații UV.

Standard:

DIN EN 397

Proprietate cască: Protecție împotriva deformării laterale

Materialul căștii tip scoică: UP-GF poliester cu fibră de sticlă

Acoperire optică: Cu rezistență la substanțe chimice

Reglare pe lățime: Închidere rotativă

Referință: 53 - 61 cm

Greutate: 405 g

Descriere tehnică

Greutate	405 g
Acoperire optică	Cu rezistență la substanțe chimice
Referință	53 - 61 cm
Reglare pe lățime	Închidere rotativă
Proprietate cască	Capacitate de protecție până la 150°C
Proprietate cască	Protecție împotriva stropilor de metal lichid
Proprietate cască	Protecție împotriva deformării laterale
Materialul căștii tip scoică	UP-GF poliester cu fibră de sticlă
Standard	DIN EN 397
Tip produs	Cască de protecție

Accesorii

Bandă pentru transpirație Tip HT	097822 HT
Bandă pentru transpirație Tip L	097822 L
Curea pentru bărbie Element de suspendare 4P	097823 4P
Bandă pentru transpirație Tip SL	097822 SL