



Cască de protecție BOP 74 R, Culoare: YELLOW



Date comandă

Numărul de comandă	097801 YELLOW
GTIN	4017765057336
Clasa articolului	09K

Descriere

Execuție:

Casca de înaltă performanță Allround din poliester cu fibre de sticlă oferă o stabilitate laterală ridicată și are o stabilitate bună a formei mai ales la temperaturi înalte. Suprafață mare de protecție datorită faptului că acoperă ceafa. Casca are durabilitate mare și nu este sensibilă la substanțe chimice, Protecție împotriva stropilor de metal lichid (MM) și a deformării laterale (LD).

- **Chingă în 6 puncte, reglabilă pe înălțime**
- **Fără suport**
- **Bandă pentru transpirație din piele naturală**
- **Acoperă ceafa, cu streășină**
- **Cu cheie rotativă**

Aplicație:

Întreprinderi cu operațiuni la temperaturi ridicate, industria chimică, locuri de muncă cu radiații UV.

Standard:

DIN EN 397

Specificație:

Protecție împotriva stropilor de metal lichid (MM) și a deformării laterale (LD).

Piese de schimb:

Cod 097822 Bandă de sudură în trei modele.

Proprietate cască: Protecție împotriva deformării laterale

Materialul căștii tip scoică: UP-GF poliester cu fibră de sticlă

Acoperire optică: Cu rezistență la substanțe chimice

Reglare pe lățime: Închidere rotativă

Referință: 53 - 61 cm

Greutate: 460 g

Descriere tehnică

Acoperire optică	Cu rezistență la substanțe chimice
Referință	53 - 61 cm
Greutate	460 g
Reglare pe lățime	Închidere rotativă
Proprietate cască	Capacitate de protecție până la 150°C
Proprietate cască	Protecție împotriva stropilor de metal lichid
Proprietate cască	Protecție împotriva deformării laterale
Materialul căștii tip scoică	UP-GF poliester cu fibră de sticlă
Standard	DIN EN 397
Tip produs	Cască de protecție

Accesorii

Bandă pentru transpirație Tip L	097822 L
Bandă pentru transpirație Tip HT	097822 HT
Bandă pentru transpirație Tip SL	097822 SL