

Garant**Burghiu în trepte HSS-E, neacoperită, Ø tăişurilor: PGmm****Date comandă**

Numărul de comandă	118320 PG
GTIN	4045197966674
Clasa articolului	11C

Descriere**Execuție:**

Cu burghiu de centrare cilindric, dimensiunile Ø marcate în canal. Coadă cu 3 suprafețe de prindere. Burghiu în trepte combinat (găuri filetate și străpunse) **pentru filete de țevi armate** (conform DIN 40430) PG7; PG8; PG11; PG13,5; PG16; PG21

Aplicație:

Găurire și debavurare, grosime maximă a materialului = înălțimea treptelor (consultați tabelul).

Descriere tehnică

Lungimea totală	93 mm
Ø cozii	12 mm
Înălțimea treptelor	4 mm
Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS E
Standard	Normă de fabricație
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghie în trepte

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		