

**Element opritor DSR, Ø Filet: M6X1****Date comandă**

Numărul de comandă	086452 M6X1
GTIN	2050001944580
Clasa articolului	08Y

**Descriere****Execuție:**

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înșurubare. Cu posibilitate de rotire la 360° și rabatare la 180°.

**Notă:**

**SF 5:1 = factor de siguranță 5.**

**SF 4:1 = factor de siguranță 4.**

**Descriere tehnică**

Duritate verigă F	14 mm
Înălțime cap șurub A	33 mm
Lățime element opritor G	53 mm
Ø cap șurub C	30 mm
Deschidere hexagon interior S	8 mm
Deschidere verigă E	27 mm

Distanță elemet central-verigă D	38 mm
Înălțime reglet de mijloc B	30 mm
Lungimea filetului	15 mm
Ø Filet	M6×1
Capacitate portantă WLL SF 5:1	0,15 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1	0,2 t
Tip produs	Element opritor