

**Element opritor DSR, Ø Filet: M12X1,75****Date comandă**

Numărul de comandă	086452 M12X1,75
GTIN	2050001949127
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înșurubare. Cu posibilitate de rotire la 360° și rabatare la 180°.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranță 5.

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Înălțime cap șurub A	33 mm
Deschidere verigă E	27 mm
Ø cap șurub C	30 mm
Lățime element opritor G	53 mm
Duritate verigă F	14 mm
Deschidere hexagon interior S	8 mm

Distanță elemet central-verigă D	38 mm
Înălțime reglet de mijloc B	30 mm
Lungimea filetului	21 mm
Ø Filet	M12×1,75
Capacitate portantă WLL SF 4:1	1,3 t
Capacitate portantă WLL SF 5:1	1,05 t
Tip produs	Element opritor