

**Element opritor DSR, Ø Filet: M10X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	086452 M10X1,5
GTIN	2050001944801
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înșurubare. Cu posibilitate de rotire la 360° și rabatare la 180°.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranță 5.

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Distanță element central-verigă D	38 mm
Deschidere hexagon interior S	8 mm
Lățime element opritor G	53 mm
Înălțime reglet de mijloc B	30 mm
Înălțime cap șurub A	33 mm
Lungimea filetului	18 mm

Deschidere verigă E	27 mm
Ø cap șurub C	30 mm
Duritate verigă F	14 mm
Ø Filet	M10×1,5
Capacitate portantă WLL SF 5:1	0,7 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1	0,9 t
Tip produs	Element opritor