

**Element opritor DSR, Ø Filet: M20X2,5****Date comandă**

Numărul de comandă	086452 M20X2,5
GTIN	2050001944856
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înșurubare. Cu posibilitate de rotire la 360° și rabatare la 180°.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranță 5.

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Înălțime cap șurub A	45 mm
Duritate verigă F	17 mm
Ø cap șurub C	45 mm
Lungimea filetului	30 mm
Deschidere hexagon interior S	8 mm
Lățime element opritor G	76 mm

Distanță elemet central-verigă D	53 mm
Deschidere verigă E	38 mm
Înălțime reglet de mijloc B	40 mm
Ø Filet	M20×2,5
Capacitate portantă WLL SF 5:1	2,5 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1	2,5 t
Tip produs	Element opritor