

**Element opritor DSR, Ø Filet: M14X2****Date comandă**

Numărul de comandă	086452 M14X2
GTIN	2050001949066
Clasa articolului	08Y

**Descriere****Execuție:**

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înșurubare. Cu posibilitate de rotire la 360° și rabatare la 180°.

**Notă:**

**SF 5:1 = factor de siguranță 5.**

**SF 4:1 = factor de siguranță 4.**

**Descriere tehnică**

Lungimea filetului	23 mm
Ø cap șurub C	45 mm
Duritate verigă F	17 mm
Deschidere verigă E	38 mm
Lățime element opritor G	76 mm
Înălțime reglet de mijloc B	40 mm

Distanță elemet central-verigă D	53 mm
Înălțime cap șurub A	45 mm
Deschidere hexagon interior S	8 mm
Ø Filet	M14×2
Capacitate portantă WLL SF 4:1	1,8 t
Capacitate portantă WLL SF 5:1	1,4 t
Tip produs	Element opritor