

**Element opritor DSR, Ø Filet: M18X2,5****Date comandă**

Numărul de comandă	086452 M18X2,5
GTIN	2050001949073
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înșurubare. Cu posibilitate de rotire la 360° și rabatare la 180°.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranță 5.

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Lățime element opritor G	76 mm
Ø cap șurub C	45 mm
Distanță elemet central-verigă D	53 mm
Deschidere verigă E	38 mm
Înălțime reglet de mijloc B	40 mm
Deschidere hexagon interior S	8 mm

Înălțime cap șurub A	45 mm
Duritate verigă F	17 mm
Lungimea filetului	27 mm
Ø Filet	M18×2,5
Capacitate portantă WLL SF 5:1	2,3 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1	2,3 t
Tip produs	Element opritor