

**Element opritor DSR, Ø Filet: M24X3****Date comandă**

Numărul de comandă	086452 M24X3
GTIN	2050001944870
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înșurubare. Cu posibilitate de rotire la 360° și rabatare la 180°.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranță 5.

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Deschidere hexagon interior S	14 mm
Lungimea filetului	36 mm
Ø cap șurub C	60 mm
Distanță elemet central-verigă D	83 mm
Deschidere verigă E	55 mm
Lățime element opritor G	115 mm

Înălțime reglet de mijloc B	55 mm
Înălțime cap șurub A	62 mm
Duritate verigă F	25 mm
Ø Filet	M24×3
Capacitate portantă WLL SF 4:1	5,5 t
Capacitate portantă WLL SF 5:1	4,4 t
Tip produs	Element opritor