

**Element opritor DSR, Ø Filet: M16X2****Date comandă**

Numărul de comandă	086452 M16X2
GTIN	2050001944832
Clasa articolului	08Y

**Descriere****Execuție:**

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înșurubare. Cu posibilitate de rotire la 360° și rabatare la 180°.

**Notă:**

**SF 5:1 = factor de siguranță 5.**

**SF 4:1 = factor de siguranță 4.**

**Descriere tehnică**

Duritate verigă F	17 mm
Lățime element opritor G	76 mm
Înălțime cap șurub A	45 mm
Distanță elemet central-verigă D	53 mm
Deschidere verigă E	38 mm
Deschidere hexagon interior S	8 mm

Lungimea filetului	27 mm
Înălțime reglet de mijloc B	40 mm
Ø cap șurub C	45 mm
Ø Filet	M16×2
Capacitate portantă WLL SF 4:1	2,3 t
Capacitate portantă WLL SF 5:1	2 t
Tip produs	Element opritor