

**Element opritor DSS, Ø Filet: M45X4,5****Date comandă**

Numărul de comandă	086453 M45X4,5
GTIN	2050001949233
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înșurubare. Cu posibilitate de rotire la 360° și rabatare la 180°.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranță 5.

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Duritate verigă F	149 mm
Înălțime reglet de mijloc B	31 mm
Lățime element opritor G	33 mm
Deschidere hexagon interior S	19 mm
Înălțime cap șurub A	61 mm
Distanță elemet central-verigă D	104 mm

Lungimea filetului	63 mm
Ø cap șurub C	70 mm
Deschidere verigă E	73 mm
Ø Filet	M45×4,5
Capacitate portantă WLL SF 5:1	14,5 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1	16 t
Tip produs	Element opritor