

**Element opritor DSS, Ø Filet: M56X5,5****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 086453 M56X5,5 |
| GTIN               | 2050001949257  |
| Clasa articolului  | 08Y            |

**Descriere****Execuție:**

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înșurubare. Cu posibilitate de rotire la 360° și rabatare la 180°.

**Notă:**

**SF 5:1 = factor de siguranță 5.**

**SF 4:1 = factor de siguranță 4.**

**Descriere tehnică**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Deschidere verigă E              | 91 mm  |
| Lungimea filetului               | 78 mm  |
| Ø cap șurub C                    | 90 mm  |
| Lățime element opritor G         | 45 mm  |
| Înălțime cap șurub A             | 79 mm  |
| Distanță elemet central-verigă D | 125 mm |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Înălțime reglet de mijloc B    | 38 mm           |
| Duritate verigă F              | 182 mm          |
| Deschidere hexagon interior S  | 19 mm           |
| Ø Filet                        | M56×5,5         |
| Capacitate portantă WLL SF 5:1 | 22 t            |
| Capacitate portantă WLL SF 4:1 | 25 t            |
| Tip produs                     | Element opritor |