

**Element opritor DSS, Ø Filet: M36X4****Date comandă**

Numărul de comandă	086453 M36X4
GTIN	2050001949219
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Element opritor compact, foarte rezistent, pentru înșurubare. Cu posibilitate de rotire la 360° și rabatare la 180°.

Notă:

SF 5:1 = factor de siguranță 5.

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Deschidere verigă E	73 mm
Înălțime cap șurub A	61 mm
Lungimea filetului	54 mm
Deschidere hexagon interior S	19 mm
Lățime element opritor G	33 mm
Înălțime reglet de mijloc B	31 mm

Duritate verigă F	149 mm
Ø cap șurub C	70 mm
Distanță elemet central-verigă D	104 mm
Ø Filet	M36×4
Capacitate portantă WLL SF 5:1	11 t
Capacitate portantă WLL SF 4:1	12 t
Tip produs	Element opritor